

Garant**Maža keičiama plokštelė vidiniam sriegimui dešininė, HB720, Žingsnis: 1,25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270140 1,25
GTIN	4045197560537
Produktų klasė	21I

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis $\varnothing d$	6 mm
Žingsnis	1,25 mm
Žingsnio kampas	2,5 laipsniai
Plokštelės storis T	3,8 mm
Minimali pastūma h_{\min}	0,72 mm
Atstumas tarp sriegio viršūnės ir priekio Y	0,8 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L_3	4,44 mm
Praėjimų skaičius	5 - 9
Sriegio tipas	M/MF
Kietlydinys	HB720
Profilio kampas	60 laipsniai

Norma	DIN 13
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	80 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	60 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		