

**Garant**

**Mini plieninis ištekimo įrankio laikiklis, dešininis, Darbinės dalies ilgis L1 / plokštelės dydis d: 12/6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Produktų klasė	21V

**Aprašymas****Modelis:**

- Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
- Paprastas plokštelių keitimas.

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtas	279815 10
Plokštelės dydis	06 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	12 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	15,6 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Fiksavimo varžtas Tipas 10	279815 10
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500