


**Garant****Maža keičiama plokštelė vidiniam sriegimui dešininė, HB720, Žingsnis: 1,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270140 1,5
GTIN	4045197560544
Produktų klasė	21I

**Techninis aprašymas**

Žingsnis	1,5 mm
Praėjimų skaičius	6 - 10
Žingsnio kampas	3 laipsniai
Minimali pastūma $h_{min}$	0,87 mm
Plokštelės storis T	3,8 mm
Plokštelės dydis $\varnothing d$	6 mm
Atstumas tarp sriegio viršūnės ir priekio Y	0,9 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro $L_3$	4,58 mm
Sriegio tipas	M/MF
Kietlydinys	HB720
Profilio kampas	60 laipsniai

Norma	DIN 13
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	80 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	60 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		