

Garant

Mini plieninis ištekimo įrankio laikiklis, dešininis, Darbinės dalies ilgis L1 / plokštelės dydis d: 12/8mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270002 12/8
GTIN	4045197558695
Produktų klasė	21V

Aprašymas**Modelis:**

- Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
- Paprastas plokštelių keitimas.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279815 11
Plokštelės dydis	08 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	15,6 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 11	279815 11
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Dinamometriniis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500