

HOLEX**Platus tekinimo peilis su prilituota plokšte neutralus, panašus į DIN 4976 (ISO 4), P20/K25, Koto aukštis: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	296605 25
GTIN	4045197519528
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinys – plieniniai kotai 700–800 N/mm² tvirtumo ir su frezuotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifuoja. Visi tekinimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galąstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galąsti. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.
M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

Koto aukštis h	25 mm
Ašmenų plotis	16 mm
Bendras ilgis	140 mm
Koto plotis p	16 mm
Ašmenys	P20/K25
Produkto rūšis	Tekinimo peilis

