


**Garant****Maža keičiama plokštelė vidiniam sriegimui dešininė, HB720, Žingsnis: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270140 2
GTIN	4045197560568
Produktų klasė	21I

**Techninis aprašymas**

Žingsnis	2 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro $L_3$	6,47 mm
Praėjimų skaičius	7 - 12
Atstumas tarp sriegio viršūnės ir priekio Y	1,1 mm
Žingsnio kampas	2,5 laipsniai
Minimali pastūma $h_{min}$	1,15 mm
Plokštelės storis T	4,2 mm
Plokštelės dydis $\varnothing d$	8 mm
Sriegio tipas	M/MF
Kietlydinys	HB720
Profilio kampas	60 laipsniai
Norma	DIN 13

Produkto rūšis

Mini keičiamos pjovimo plokštelės

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	80 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	60 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		