


**Garant**

**Maža keičiama plokštelė griovelio įpjovimui, DIN 472 dešininė, HB720, Dmin / plotis griovelis m (H13): 11/0,9mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270110 11/0,9
GTIN	4045197560384
Produktų klasė	211

**Techninis aprašymas**

Mažiausias $\varnothing D_{\min}$	11 mm
Įpjovos plotis w	0,93 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro $L_3$	6,7 mm
Plokštelės storis T	4 mm
Pastūma f	0,02 - 0,03 mm/aps,
Plokštelės dydis $\varnothing d$	8 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{\max.}$	1,5 mm
Griovelio plotis m (H13)	0,9 mm
Kietlydinys	HB720
Grioveliai pagal standartą	DIN 472
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	80 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	60 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		