

HOLEX**Galinis tekimo peilis su prilituota plokšte dešininis, panašus į DIN 4977 (ISO 5), P20/K25, Koto keturbriaunis: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	296705 16
GTIN	4045197519535
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinys – plieniniai kotoi 700–800 N/mm² tvirtumo ir su frezotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifauta. Visi tekimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galastuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galasti. Su deimantais šlifotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.
M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galastuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

Koto keturbriaunis	16 mm
Bendras ilgis	110 mm
Ašmenys	P20/K25
Produkto rūšis	Tekimo peilis

