

**HOLEX****Tekinimo peilis su prilituota kietlydinio plokšte neutralus, panašus į DIN 4975 (ISO 10), P20/K25, Koto aukštis: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	296525 16
GTIN	4045197519450
Produktų klasė	22E

**Aprašymas****Modelis:**

**Kietlydinys** – plieniniai kotoi 700–800 N/mm<sup>2</sup> tvirtumo ir su frezuotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifuoja. Visi tekinimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galąstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galąsti. Su deimantais šlifotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

**Paskirtis:**

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.  
M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

**Dėmesio:**

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

**Techninis aprašymas**

Koto aukštis h	16 mm
Bendras ilgis	110 mm
Koto plotis p	10 mm
Ašmenys	P20/K25
Produkto rūšis	Tekinimo peilis

