

Garant**Mažas ištekinimo įrankio laikiklis HM, dešininis, Darbinės dalies ilgis L1 / plokštelės dydis d: 42/8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270006 42/8
GTIN	4045197560049
Produktų klasė	21V

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.

- **Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.**
- **Paprastas plokštelių keitimas.**

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	279815 11
Plokštelės dydis	08 mm
Galvutės ilgis L ₁	42 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	11,5 mm
Koto Ø D _s	12 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX10

674248 TX10

Fiksavimo varžtas Tipas 11

279815 11

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500