


Garant

Maža keičiama plokštelė griovelio įpjovimui, DIN 472 dešininė, HB720, Dmin / plotis griovelis m (H13): 11/1,3mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270110 11/1,3
GTIN	4045197560407
Produktų klasė	211

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis $\varnothing d$	8 mm
Plokštelės storis T	4 mm
Mažiausias $\varnothing D_{\min}$	11 mm
Įpjovos plotis w	1,4 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L_3	6,7 mm
Pastūma f	0,02 - 0,03 mm/aps,
maksimalus pjūvio gylis $t_{\max.}$	2,2 mm
Griovelio plotis m (H13)	1,3 mm
Kietlydinys	HB720
Grioveliai pagal standartą	DIN 472
Produkto rūšis	Mini keičiamos pjovimo plokštelės

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	80 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	50 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	60 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		