

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
10/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260934 10/11
GTIN	4045197653529
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Galvutės ilgis $L_1$	22,8 mm
Laikiklio ISO kodas	A10K STFCR/L11
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	9 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Koto Ø $D_s$	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500