



## Griovelių ištekimo peilis dešinysis panašus į DIN 4963, HSS E, Koto Ø: 10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	297120 10
GTIN	4045197190642
Produktų klasė	22E

### Aprašymas

**Modelis:**

Visų dydžių peiliai **suvirinti**.

**Paskirtis:**

Universaliam naudojimui, darbui vidutiniais pjovimo greičiais.

**HSS/E** – visomis tekinimo staklėmis gaminant pagal specialų užsakymą arba serijiniu būdu. Šie tekinimo peiliai labai gerai pjauna ir ne taip paprastai lūžta, net ir kai drožlės yra giliai, pjaunama netolygiai arba ruošinys yra labai atsparus tempimui.

### Techninis aprašymas

maksimalus įpjovos gylis $t_{maks}$ .	6 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo	20 mm
Ašmenų plotis	3 mm
Koto Ø	10 mm
Bendras ilgis	160 mm
Ašmenys	HSS E
Produkto rūšis	Tekinimo peilis