



Weldon įspraustinė Forma ADB, BT 50 A = 160, Užveržimo Ø D1: 32mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302670 32 |
| GTIN | 4250122615866 |
| Produktų klasė | 36E |

Aprašymas

Modelis:

Visi kotai juodinti.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 32 |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 32 mm |
| Išorinis Ø D | 72 mm |
| Laikiklis | BT 50 A = 160 |
| Norma | DIN 6359 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-2 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |
| Forma | ADB |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min ⁻¹ |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |

Priedai

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308760 50 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50 | 308830 50 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50 | 308820 50 |
| Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308765 50 |
| Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308790 50 |
| Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308785 50 |
| Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308795 50 |
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 32 mm | 309900 32 |