

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
12/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260934 12/11
GTIN	4045197653536
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	26,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Plokštelės dydis	11 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	9 mm
Laikiklio ISO kodas	A12L STFCR/L11
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Bendras ilgis L	140 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	11 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500