

**Griovelių ištekimo peilis dešinysis panašus į DIN 4963, HSS E, Koto Ø: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	297120 12
GTIN	4045197190659
Produktų klasė	22E

**Aprašymas****Modelis:**

Visų dydžių peiliai **suvirinti**.

**Paskirtis:**

Universaliam naudojimui, darbui vidutiniais pjovimo greičiais.

**HSS/E** – visomis tekinimo staklėmis gaminant pagal specialų užsakymą arba serijiniu būdu. Šie tekinimo peiliai labai gerai pjauna ir ne taip paprastai lūžta, net ir kai drožlės yra giliai, pjaunama netolygiai arba ruošinys yra labai atsparus tempimui.

**Techninis aprašymas**

maksimalus įpjovos gylis $t_{maks}$ .	8 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo	25 mm
Ašmenų plotis	3 mm
Koto Ø	12 mm
Bendras ilgis	180 mm
Ašmenys	HSS E
Produkto rūšis	Tekinimo peilis