

**Garant****Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
16/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260934 16/11
GTIN	4045197653543
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_3$	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Galvutės ilgis $L_1$	26,7 mm
Plokštelės dydis	11 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q STFCR/L11
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	15 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Koto Ø $D_s$	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500