



## Tekinimo peilis su prilituota plokštele kairinis, panašus į DIN 4980 (ISO 6), P20/K25, Koto keturbriaunis: 16mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 296925 16     |
| GTIN             | 4045197521231 |
| Produktų klasė   | 22E           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Kietlydinys** – plieniniai kotoi 700–800 N/mm<sup>2</sup> tvirtumo ir su frezuotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifauta. Visi tekinimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galąstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galąsti. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

#### Paskirtis:

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.  
M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

#### Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

### Techninis aprašymas

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Koto keturbriaunis | 16 mm           |
| Bendras ilgis      | 110 mm          |
| Ašmenys            | P20/K25         |
| Produkto rūšis     | Tekinimo peilis |

