

Garant

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
32/16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260935 32/16
GTIN	4045197656070
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	40 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Galvutės ilgis L ₁	34,6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 16T3..
Atraminės plokštelės varžtas	269013 2
Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Atraminė plokštelė	269005 7
Laikiklio ISO kodas	A32S STFCL/L16
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	30 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D _s	32 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Atraminė plokštelė Tipas 7	269005 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500