



Ekscentrinis akumuliatorinis šlifuoκlis su akumuliatoriumi, Tipas: M18FROS125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077319 M18FROS125
GTIN	4058546521233
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

M18 FUEL™ akumuliatorinis ekscentrinis šlifuoκlis su 2,5 mm orbitu ir 12 000 aps. / min., leidžiantis greitai ir efektyviai šalinti detales. Šlifuoκlis turi siurbimo funkciją, taip pat patobulintą ergonomiką ir sukibimą.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su 2 vnt. 5,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, dulkių maišeliu, nusiurbimo adapteriu, papildymo adapteriu, 2 vnt. šlifavimo popieriaus.

Pastaba:

Tinkamas šlifavimo diskas su 8 kiaurymėmis Nr. 567745 ir ABRANET prekės Nr. 567802.

Techninis aprašymas

Ekscentrinės eigos dažnis	6000 - 12000 min ⁻¹
Šlifavimo lėkštelės Ø	125 mm
Ekscentriko eiga	2,4 mm
Akumuliatoriaus įtampa	18 V

Svoris	1,9 kg
Akumulatoriaus talpa	5 Ah
maksimali vibracija pagal EN	1,5 m/s ²
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis	Ekscentrinis šlifuoklis