

**Weldon įspraustinė Forma ADB, BT 50, trumpas, UžveržimoØ D1: 6mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302660 6      |
| GTIN             | 4250122615651 |
| Produktų klasė   | 36E           |

**Aprašymas****Modelis:**

Visi kotai juodinti.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>              | 6 mm                               |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900  | 6                                  |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo          | 63 mm                              |
| Išorinis Ø D                             | 25 mm                              |
| Laikiklis                                | BT 50, trumpas                     |
| Norma                                    | DIN 6359                           |
| Laikiklio norma                          | ISO 7388-2                         |
| Laikiklio norma                          | JIS B6339                          |
| Forma                                    | ADB                                |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min <sup>-1</sup> |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 μm             |
| Pjovimo technika            | HPC                |
| Produkto rūšis              | Weldon įspraustinė |

## Priedai

|   |           |
|---|-----------|
| Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                        | 308765 50 |
| Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                        | 308790 50 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50                        | 308830 50 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50 | 308820 50 |
| Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                        | 308795 50 |
| Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                        | 308760 50 |
| Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50                        | 308785 50 |
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 6 mm  | 309900 6  |