

HOLEX**Griovelių ištekimo peilis dešinysis panašus į DIN 4963, HSS E, Koto Ø: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	297120 16
GTIN	4045197190666
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Visų dydžių peiliai **suvirinti**.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, darbui vidutiniais pjovimo greičiais.

HSS/E – visomis tekimo staklėmis gaminant pagal specialų užsakymą arba serijiniu būdu. Šie tekimo peiliai labai gerai pjauna ir ne taip paprastai lūžta, net ir kai drožlės yra giliai, pjaunama netolygiai arba ruošinys yra labai atsparus tempimui.

Techninis aprašymas

Ašmenų plotis	4 mm
maksimalus įpjovos gylis t_{maks} .	10 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo	32 mm
Koto Ø	16 mm
Bendras ilgis	210 mm
Ašmenys	HSS E
Produkto rūšis	Tekimo peilis