

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
40/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260935 40/16
GTIN	4045197656087
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	49 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 16T3..
Darbinės dalies ilgis L ₃	27 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Plokštelės dydis	16 mm
Atraminės plokštelės varžtas	269013 2
Atraminė plokštelė	269005 7
Laikiklio ISO kodas	A40T STFRCR/L16
Galvutės ilgis L ₁	37,5 mm
Bendras ilgis L	300 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	39 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D _s	40 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 7	269005 7
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500