

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260934 20/16
GTIN	4045197653550
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	25 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	13 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Galvutės ilgis L ₁	36,6 mm
Laikiklio ISO kodas	A20R STFCCR/L16
Plokštelės dydis	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 16T3..
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D _s	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500