

Garant
Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 25/16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260934 25/16
GTIN	4045197653567
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 16T3..
Galvutės ilgis L_1	41 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	17 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	32 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Laikiklio ISO kodas	A25R STFCCR/L16
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L_2	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D_s	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8

269028 8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500