

**Griovelių ištekimo peilis dešininis panašus į DIN 4963, HSS E, Koto Ø: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	297120 20
GTIN	4045197190673
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Visų dydžių peiliai **suvirinti**.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, darbui vidutiniais pjovimo greičiais.

HSS/E – visomis tekimo staklėmis gaminant pagal specialų užsakymą arba serijiniu būdu. Šie tekimo peiliai labai gerai pjauna ir ne taip paprastai lūžta, net ir kai drožlės yra giliai, pjaunama netolygiai arba ruošinys yra labai atsparus tempimui.

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo	40 mm
Ašmenų plotis	5 mm
maksimalus įpjovos gylis t_{maks} .	14 mm
Koto Ø	20 mm
Bendras ilgis	250 mm
Ašmenys	HSS E
Produkto rūšis	Tekinimo peilis