

HOLEX**Tekinimo peilis su prilituota plokštele dešininis, panašus į DIN 4980 (ISO 6), P20/K25, Koto keturbriaunis: 20mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 296825 20 |
| GTIN | 4045197519597 |
| Produktų klasė | 22E |

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinys – plieniniai kotoi 700–800 N/mm² tvirtumo ir su frezuotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifuoti. Visi tekinimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galąstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galąsti. Su deimantais šlifotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.
M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|-----------------|
| Koto keturbriaunis | 20 mm |
| Bendras ilgis | 125 mm |
| Ašmenys | P20/K25 |
| Produkto rūšis | Tekinimo peilis |

