

**Garant**
**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 32/16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260934 32/16
GTIN	4045197653574
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Atraminės plokštelės varžtas	269013 2
Plokštelės dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Laikiklio ISO kodas	A32S STFCR/L16
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	34,6 mm
Atraminė plokštelė	269005 7
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 16T3..
Bendras ilgis L	250 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	30 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	269013 2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8	269028 8
Atraminė plokštelė Tipas 7	269005 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500