

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 40/16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260934 40/16 |
| GTIN | 4045197656063 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------|
| Laikiklio ISO kodas | A40T STFCR/L16 |
| Plokštelės dydis | 16 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | TC.. 16T3.. |
| Atraminė plokštelė | 269005 7 |
| Atraminės plokštelės varžtas | 269013 2 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 27 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 49 mm |
| Galvutės ilgis L ₁ | 37,5 mm |
| Bendras ilgis L | 300 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 39 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai |
| Koto Ø D _s | 40 mm |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | Išilginis tekinimas, vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 8 | 269028 8 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15 | 674248 TX15 |
| Varžtas atraminei plokštei Tipas 2 | 269013 2 |
| Atraminė plokštelė Tipas 7 | 269005 7 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |