

Garant**TCMT 16T304, Rūšis: HB7415****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260956 HB7415
GTIN	4045197672520
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 16T304 HB7415 Kietlydinys: HB7415

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1 mmPastūma f : 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 70 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 70 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1 mm
Pastūma f	0,1 mm/aps,
Drožlialaužis	TIS
Pagrindinis naudojimas	S
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7415

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui