



Įspraustinė Whistle-Notch Forma ADB, BT 40, trumpa, UžveržimoØ D1: 10 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302720 10
GTIN	
Produktų klasė	36E

Aprašymas

Modelis:

Su užveržimo varžtu ir atraminiu sraigtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 63 mm

Išorinis Ø D: 35 mm

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900: 10

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	63 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	10
Užspaudimo Ø D ₁	10 mm
Išorinis Ø D	35 mm
Laikiklis	BT 40, trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įsraustinė

Priedai

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308780 40
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308804 40
Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308805 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308803 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40