

**Garant**

**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:  
10/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260935 10/11
GTIN	4045197653581
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Plokštelės dydis	11 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Laikiklio ISO kodas	A10K STFPCR/L11
Darbinės dalies ilgis $L_3$	7 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Mažiausias pragręžimo Ø $D_{min}$	13 mm
Galvutės ilgis $L_1$	22,8 mm
Bendras ilgis $L$	125 mm
Užspaudimo ilgis $L_2$	9 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
Koto Ø $D_s$	10 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500