



Įspraustinė Whistle-Notch Forma ADB, BT 40, trumpa, UžveržimoØ D1: 14 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------|
| Užsakymo numeris | 302720 14 |
| GTIN | |
| Produktų klasė | 36E |

Aprašymas

Modelis:

Su užveržimo varžtu ir atraminiu sraigtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 63 mm

Išorinis Ø D: 44 mm

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900: 12

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm |
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 14 mm |
| Išorinis Ø D | 44 mm |
| Laikiklis | BT 40, trumpa |
| Norma | DIN 6359 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-2 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |
| Forma | ADB |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min ⁻¹ |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308802 40 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308795 40 |
| Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308785 40 |
| Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308806 40 |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308760 40 |
| Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308780 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308801 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308803 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308804 40 |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308765 40 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308790 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 90°, su kiauryme ir su leidimo tolerancija sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308805 40 |