



Griovelių ištekimo peilis dešininis panašus į DIN 4963, HSS E, Koto Ø: 6mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 297120 6 |
| GTIN | 4045197190628 |
| Produktų klasė | 22E |

Aprašymas

Modelis:

Visų dydžių peiliai **suvirinti**.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, darbui vidutiniais pjovimo greičiais.

HSS/E – visomis tekimo staklėmis gaminant pagal specialų užsakymą arba serijiniu būdu. Šie tekimo peiliai labai gerai pjauna ir ne taip paprastai lūžta, net ir kai drožlės yra giliai, pjaunama netolygiai arba ruošinys yra labai atsparus tempimui.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| kiaurymėms, kurių Ø nuo | 13 mm |
| Ašmenų plotis | 2 mm |
| maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 3 mm |
| Koto Ø | 6 mm |
| Bendras ilgis | 125 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Produkto rūšis | Tekinimo peilis |