

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis:
16/11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260935 16/11
GTIN	4045197653604
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	11 mm
Mažiausias pragražimo Ø D_{min}	20 mm
Galvutės ilgis L_1	26,7 mm
Laikiklio ISO kodas	A16Q STFRCR/L11
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Plokštelės dydis	11 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
Koto Ø D_s	16 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas, vidinis

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7

269028 7

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500