

**Garant****TC. T 110204, Rūšis: HU7310**

### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260982 HU7310 |
| GTIN             | 4045197671004 |
| Produktų klasė   | 21G           |

### Aprašymas

#### Techninis aprašymas

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Pastūma f                                     | 0,05 - 0,5 mm/aps,           |
| Pagrindinis naudojimas                        | N                            |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,1 - 4 mm                   |
| Kampo spindulys                               | 0,4 mm                       |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 350 - 600 m/min              |
| Drožialaužis                                  | AM                           |
| Pjovimo sąlygos                               | nepertraukiamas              |
| Kietlydinys                                   | HU7310                       |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka          | Pusiau glotnūsiai apdirbimas |
| Ašmenys                                       | HM                           |
| Danga   | be dangos                    |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas        | TCGT 110204                  |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3                                 |
| Tolerancija                        | G                                 |
| Produkto rūšis                     | keičiamosios plokštelės tekinimui |