

Garant
Vidinio griovelio įpjovimo peilis, kairinis, L1 = 20 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270324 5,2/1,5
GTIN	4045197467010
Produktų klasė	21I

Aprašymas
Paskirtis:

Įpjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

Techninis aprašymas

Atstumas tarp viršūnės ir centro L ₃	2,5 mm
maksimalus pjūvio gylis t _{maks.}	1 mm
Koto Ø d	5 mm
Mažiausias Ø D _{min}	5,2 mm
Iškyšos ilgis L ₁	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₁ = 20 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P

Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	150 m/min	N
nepatraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		