

HOLEX**Vidinio sriegio peilis su prilituota plokštele dešininis, panašus į DIN 283 (ISO 13), P20/K25, Koto keturbriaunis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	297175 12
GTIN	4045197521446
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinys – plieniniai kotoi 700–800 N/mm² tvirtumo ir su frezuotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifuoti pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifuoti. Visi tekinimo peiliai paruošiami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galūstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galūsti. Su deimantais šlifuoti pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.

M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galūstuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

kiaurymėms, kurių Ø nuo	30 mm
Koto keturbriaunis	12 mm
Bendras ilgis	160 mm
Ašmenys	P20/K25
Produkto rūšis	Tekinimo peilis

