

**Garant**
**Dvipusis tekinimo peilis, dešininis, L1 = 35 mm, Ø Dmin: 6,2mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 270222 6,2    |
| GTIN             | 4045197466235 |
| Produktų klasė   | 211           |

**Aprašymas**
**Paskirtis:**

Pjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

**Techninis aprašymas**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Koto Ø d  | 6 mm                   |
| maksimalus pjūvio gylis t <sub>maks.</sub>      | 0,5 mm                 |
| Mažiausias Ø D <sub>min</sub>                   | 6,2 mm                 |
| Atstumas tarp viršūnės ir centro L <sub>3</sub> | 2,95 mm                |
| Spindulys R                                     | 0,2 mm                 |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>          | 0,025 mm/aps.          |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>      | 0,050 mm/aps.          |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>          | 0,025 mm/aps.          |
| Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>                    | 35 mm                  |
| Produkto pavadinimo požymis                     | L <sub>1</sub> = 35 mm |
| Produkto rūšis                                  | Tekinimas              |

**Vartotojo duomenys**

|  | Paskirtis | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--|-----------|----------------|-----------|
|--|-----------|----------------|-----------|

|                                 |               |           |   |
|---------------------------------|---------------|-----------|---|
| Aliuminis, plastikai            | ribotai tinka | 250 m/min | N |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)    | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| Al >10 % Si                     | ribotai tinka | 200 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 160 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 150 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 150 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 80 m/min  | P |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 60 m/min  | P |
| Plienas <55 HRC                 | ribotai tinka | 30 m/min  | H |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 90 m/min  | M |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 60 m/min  | M |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | ribotai tinka | 30 m/min  | S |
| Ketus (G)                       | tinka         | 90 m/min  | K |
| CuZn                            | tinka         | 150 m/min | N |
| nepertraukiamas                 | tinka         |           |   |
| nereguliarus                    | ribotai tinka |           |   |
| pertraukiamas                   | ribotai tinka |           |   |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |           |   |