

Garant**Vidinio griovelio įpjovimo peilis, dešininis, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 5,2/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270312 5,2/2
GTIN	4045197466747
Produktų klasė	211

Aprašymas**Paskirtis:**

Pjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	1 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L_3	2,5 mm
Mažiausias $\varnothing D_{min}$	5,2 mm
Koto $\varnothing d$	5 mm
Iškyšos ilgis L_1	15 mm
Produkto pavadinimo požymis	$L_1 = 15$ mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P

Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	150 m/min	N
nepatraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		