

HOLEX**Griovelių ištekimo peilis su prilituota plokšte dešininis, panašus į DIN 263 (ISO 11), P20/K25, Koto keturbriaunis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	297135 12
GTIN	4045197521361
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinys – plieniniai kotoi 700–800 N/mm² tvirtumo ir su frezuotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifuoja. Visi tekimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galąstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galąsti. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.
M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

Ašmenų plotis	4 mm
kiaurymėms, kurių Ø nuo	30 mm
maksimalus įpjovos gylis t _{maks.}	10 mm
Koto keturbriaunis	12 mm
Bendras ilgis	160 mm
Ašmenys	P20/K25

Produkto rūšis

Tekinimo peilis