

**Garant****Dvipusis tekinimo peilis, kairinis, L1 = 6 mm, Ø Dmin: 1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270240 1
GTIN	4045197466259
Produktų klasė	21I

**Aprašymas****Paskirtis:**

Pjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

**Techninis aprašymas**

Atstumas tarp viršūnės ir centro L <sub>3</sub>	0,49 mm
Mažiausias Ø D <sub>min</sub>	1 mm
Koto Ø d	4 mm
maksimalus pjūvio gylis t <sub>maks.</sub>	0,15 mm
Spindulys R	0,1 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/aps.
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	6 mm
Produkto pavadinimo požymis	L <sub>1</sub> = 6 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		