

Garant

Micro vidinio griovelio įpjovimo peilis, vidinis dešinysis, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 6,2/1mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270312 6,2/1
GTIN	4045197466754
Produktų klasė	21I

Aprašymas**Paskirtis:**

Pjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

Techninis aprašymas

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	1,8 mm
Koto Ø d	6 mm
Mažiausias Ø D_{min}	6,2 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L_3	3 mm
Serija	Micro
Iškyšos ilgis L_1	15 mm
Produkto pavadinimo požymis	$L_1 = 15$ mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N

Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		