

**Garant**
**Dvipusis tekinimo peilis, kairinis, L1 = 10 mm, Ø Dmin: 1,5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270242 1,5
GTIN	4045197466266
Produktų klasė	211

**Aprašymas**
**Paskirtis:**

Pjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

**Techninis aprašymas**

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	0,15 mm
Koto Ø d	4 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro $L_3$	0,69 mm
Mažiausias Ø $D_{min}$	1,5 mm
Spindulys R	0,1 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/aps.
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/aps.
Iškyšos ilgis $L_1$	10 mm
Produkto pavadinimo požymis	$L_1 = 10$ mm
Produkto rūšis	Tekinimas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
--	-----------	-------	-----------

Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		