

**HOLEX****Griovelių ištekimo peilis su prilituota plokšte dešininis, panašus į DIN 263 (ISO 11), P20/K25, Koto keturbriaunis: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	297135 20
GTIN	4045197521385
Produktų klasė	22E

**Aprašymas****Modelis:**

**Kietlydinys** – plieniniai kotoi 700–800 N/mm<sup>2</sup> tvirtumo ir su frezotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifuoja. Visi tekimo peiliai paruošiami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galąstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galąsti. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

**Paskirtis:**

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.  
M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

**Dėmesio:**

Jei tekimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

**Techninis aprašymas**

kiaurymėms, kurių Ø nuo	50 mm
Ašmenų plotis	6 mm
maksimalus įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	16 mm
Koto keturbriaunis	20 mm
Bendras ilgis	210 mm
Ašmenys	P20/K25

Produkto rūšis

Tekinimo peilis