

Garant**Dvipusis tekinimo peilis, kairinis, L1 = 21 mm, Ø Dmin: 4,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270246 4,2
GTIN	4045197466372
Produktų klasė	21I

Aprašymas**Paskirtis:**

Pjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

Techninis aprašymas

Koto Ø d	4 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L ₃	1,95 mm
Mažiausias Ø D _{min}	4,2 mm
maksimalus pjūvio gylis t _{maks.}	0,3 mm
Spindulys R	0,15 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm/aps.
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,020 mm/aps.
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,015 mm/aps.
Iškyšos ilgis L ₁	21 mm
Produkto pavadinimo požymis	L ₁ = 21 mm
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		