



Pneumatinis smūginis suktuvas, Tipas: 9013MTT



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079192 9013MTT
GTIN	4000896258062
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Smūginis suktuvas su galingu dvigubo plaktuko mechanizmu. 1890 Nm maks. atsukimo momentas. Fiksuotų sujungimų atlaisvinimas ankštose konstrukcijose esant mažam darbo krūviui

- **Didžiausias atlaisvinimo sukimo momentas: 1890 Nm.**
- **Oras išleidžiamas per rankeną žemyn.**
- **Mažas vibracijos lygis.**
- **Paprastas naudojimas.**
- **Mažesnė darbo apkrova dėl mažo svorio ir patogių matmenų.**
- **Ilgas tarnavimo laikas ir didelis efektyvumas pramonėje ir automobiliuose.**
- **Kompaktiška konstrukcija optimizuotam darbui ankštose patalpose.**
- **20 mm (3/4 colio) smūginis suktuvas su 12,5 mm (1/2 colio) korpusu.**
- **HAZET Twin Turbo technologija – didelis sukimo momentas kompaktiškoje konstrukcijoje.**
- **Didžiausią sukimo momentą užtikrina 8 ašmenų pneumatinis variklis su 25 % didesne smūgio galia.**

Techninis aprašymas

Duomenų lapai

Svoris	1,7 kg
maksimali vibracija pagal EN	11,39 m/s ²
Dešininė / kairinė eiga	taip
maksimalus sūkių skaičius	8000 min ⁻¹
Darbinis triukšmas	99,3 dB(A)
Maitinimas	Pneumatiniau būdu varomas
maksimalus atitrūkimo momentas	1890 Nm
Sūkių momento ribos	900 Nm
maksimalus užveržimo momentas	1300 Nm
maksimalus oro poreikis	150 l/min
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm
Prijungimo sriegis	NPT
Darbinis slėgis	6,3 bar
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Kvadratinis veržlių raktas
Įrankių laikiklio matmenys	3/4 in
Produkto rūšis	Suktuvas