

Garant
Dvipusis tekinimo peilis, kairinis, L1 = 21 mm, Ø Dmin: 5,2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270246 5,2
GTIN	4045197466389
Produktų klasė	21I

Aprašymas
Paskirtis:

Pjovimo peiliams Nr. 270200 – 270204.

Techninis aprašymas

Mažiausias $\varnothing D_{\min}$	5,2 mm
maksimalus pjūvio gylis t_{\max} .	0,5 mm
Koto $\varnothing d$	5 mm
Atstumas tarp viršūnės ir centro L_3	2,45 mm
Spindulys R	0,2 mm
Pastūma f plienui $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,028 mm/aps.
Pastūma f INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm/aps.
Pastūma f INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm/aps.
Iškyšos ilgis L_1	21 mm
Produkto pavadinimo požymis	$L_1 = 21 \text{ mm}$
Produkto rūšis	Tekinimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
--	-----------	-------	-----------

Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	30 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
nereguliarus	ribotai tinka		
pertraukiamas	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		