

HOLEX**Išorinio sriegio peilis su prilituota plokštele dešininis, panašus į DIN 282 (ISO 12), P20/K25, Koto keturbriaunis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	297155 12
GTIN	4045197521408
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinys – plieniniai kotoi 700–800 N/mm² tvirtumo ir su frezuotu, plokščiu kontaktiniu paviršiumi. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio. Plokštelės laisvo paviršiaus nuožula taip pat glotniai nušlifuoja. Visi tekinimo peiliai parduodami su aštriomis pjovimo briaunomis. Galandant pjovimo briaunas boro karbido rankiniu galąstuvu padidinamas pjovimo pleišto patvarumas. Kiek galandama pjovimo briauna, priklauso nuo darbo sąlygų. Rupiai ir netolygiai pjaunant, pjovimo briaunas būtina galąsti. Su deimantais šlifuotomis pjovimo plokštelėmis iš kietlydinio.

Paskirtis:

P20/K25 plieno ir ketaus apdirbimui.

M20 – nerūdijančio plieno apdirbimui.

Dėmesio:

Jei tekinimo peilis naudojamas rupiajam apdirbimui, pjovimo briauna turi būti užgalandama borkarbidiniu rankiniu galąstuvu (Nr. 558812).

Techninis aprašymas

Koto keturbriaunis	12 mm
Bendras ilgis	110 mm
Ašmenys	P20/K25
Produkto rūšis	Tekinimo peilis

