



Weldon įspraustinė, forma AD, SK 30, trumpa, Užveržimo \varnothing D1: 6mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 300050 6 |
| GTIN | 4045197672896 |
| Produktų klasė | 32A |

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------------|
| Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 6 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm |
| Užspaudimo \varnothing D ₁ | 6 mm |
| Išorinis \varnothing D | 25 mm |
| Laikiklis | SK 30, trumpa |
| Norma | DIN 6359 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |
| Forma | AD |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 kai 18000 min ⁻¹ |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308760 30 |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308765 30 |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308610 30 |
| Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308785 30 |
| Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 6 mm | 309900 6 |